

KÄRCHER**Akumulatorski sesalniki za mokro in suho sesanje, Tip: NT22AP****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078520 NT22AP
GTIN	4054278441559
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski sesalniki za mokro in suho sesanje Kärcher. Akumulatorsko napajanje omogoča izjemno mobilnost, saj niste odvisni od priključitve kabla.

- **Polavtomatsko čiščenje filtra.**
- **Ploščati filter z ohišjem filtra.**
- **Čas delovanja akumulatorja pri polni obremenitvi 35 min.**
- **Zaščitni pokrov prostora za akumulator.**
- **Majhna masa in kompaktno dimenzije.**

Z NT 22/1 Ap Bp L ponujamo prvi akumulatorski sesalnik za mokro/sucho sesanje za profesionalne zahteve. Z veliko baterijsko močjo in akumulatorjem za največjo sesalno moč in dolgi čas delovanja.

Obseg dobave:

Visokozmogljivi akumulator 36 V / 7,5 Ah, hitri polnilnik, gibljiva sesalna cev, filtrska vrečka iz koprane, šoba za reže, šoba za mokro/sucho čiščenje.

Napotek:

Primeren akumulator in polnilnik akumulatorjev najdete pod art. 078518 CHARGER in art. 078519 BATTERY.

Tehnični opis

Dolžina	401 mm
Maksimalna vakuumska moč	152 mbar
Oznaka proizvajalca	NT 22/1 Ap Bp
Višina	499 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja	7,5 Ah
Napetost akumulatorja	36 V
Širina	372 mm
Volumenski tok	342 l/min
Prostornina zbiralnika	22 l
Masa vključno z akumulatorjem	8,6 kg
Število vključenih akumulatorjev	1
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Visokozmogljiv akumulator Tip BATTERY	078519 BATTERY
Hitri polnilnik Tip CHARGER	078518 CHARGER