

**Sesalnika za odrezke/tekočino, Oznaka proizvajalca: VHO200****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078559 VHO200
GTIN	5711145490681
Razred artikla	07D

Opis**Izvedba:**

Kakovostni industrijski sesalniki Nilfisk CFM Grey Line z dolgo življenjsko dobo. Zmogljiv **sesalnik za tekočino** s kakovostno čistilno garnituro, odporno proti olju. Opremljen s **preklopnim zračnim ventilom** za zanesljivo in preprosto praznjenje posode z umazanijo. Košara za odrezke in garnitura za praznjenje sta že integrirani. Primerno za različna čiščenja v kovinski industriji.

Obseg dobave:

Vklj. s košaro za odrezke, integrirano garnituro za praznjenje, vklj. s čistilno garnituro, odporno proti olju.

Napotek:

Primeren pribor najdete pod art. 078551–078552.

Tehnični opis

Poraba moči	2400 W
Delovni hrup	70 dB(A)
Vakuum	230 mbar
Prostornina zbiralnika	75 l

Oznaka proizvajalca	VHO 200
Višina	1230 mm
Število turbin	1
Pretok zraka	55 l/s
Širina	880 mm
Masa	60 kg
Dolžina	580 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Industrijska garnitura oljeodporna Ø cevi 50 mm	078551 50
Industrijska garnitura Ø cevi 50 mm	078552 50