



Akumulatorski udarni vrtni vijačnik, Tip: 7113236H3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070100 7113236H3
GTIN	2050002046450
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtni vijačnik z motorjem brez ščetk.

- Elektronska regulacija vrtiljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- 2-stopenjsko kovinsko ohišje gonila z vklopnim udarnim mehanizmom za vrtnje v kovino, kamen in zid.
- Večstopenjska nastavitve vrtilnega momenta in snemljiva vrtna glava.
- Vklj. s kovinsko vrtno glavo QuickIN (120 Nm) z vpenjalnimi čeljustmi s karbidno trdino za visoko vpenjalno silo.
- Tehnologija FEIN SafetyCell. Ščiti akumulator in stroj pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.

Prednosti:

Tehnologija FEIN SafetyCell.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 vrtno glavo QuickIN (120 Nm), 1 zaponko za pas, 1 držalom za vijačne nastavke in transportnim kovčkom.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073851–073866.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment v trdo	60 Nm
Izvedba motorja	Brez ščetk
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min ⁻¹
Število vključenih akumulatorjev	2
Največji vrtilni moment v mehko	32 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	50 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2000 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	18 V
Masa	1,8 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrтанjem	13 m/s ²
Oznaka proizvajalca	ASB 18 Q
Pakiranje	Transportni kovček
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrтанja	< 2,5 m/s ²
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Zid
Vrsta izdelka	Udarni vrталni vijačniki

Pribor

Pribor za ročni vijačnikQuick-In Tip HOLESAW	070208 HOLESAW
Pribor za ročni vijačnikQuick-In Tip INCH12	070208 INCH12
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073837 FE18
Pribor za ročni vijačnikQuick-In Tip CHUCK120	070208 CHUCK120
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073835 FE18
Pribor za ročni vijačnikQuick-In Tip CHUCK60	070208 CHUCK60
Pribor za ročni vijačnikQuick-In Tip CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Pribor za ročni vijačnikQuick-In Tip 711301	070208 711301
Li-ionski akumulatorHighPower Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073834 FE18
Kotni nastavek za vijačenje Tip OSD2	073920 OSD2
Pribor za ročni vijačnikQuick-In Tip THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Kotni nastavek za vijačenje Tip WB1	073920 WB1
Pribor za ročni vijačnikQuick-In Tip INCH14	070208 INCH14
Pribor za ročni vijačnikQuick-In Tip ANGLE	070208 ANGLE
Akumulatorski udarni vrtni vijačnik Tip 71132364	070100 71132364
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 92604324	073832 92604324