

KÄRCHER**Naprava za čiščenje s suhim ledom, Tip: IB10/8L2P****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 078573 IB10/8L2P |
| GTIN | 4054278294247 |
| Razred artikla | 07C |

Opis**Izvedba:**

Prilagodljivo čiščenje pri odstranjevanju trdovratne umazanije s suhim ledom. Majhna in ergonomična brizgalna pištola je izjemno primerna za ozke prostore.

Uporaba:

Mobilna naprava, opremljena z **integriranim sistemom za proizvodnjo suhega ledu**, omogoča čiščenje tudi pri kompleksnih podlagah, strojih, motorjih in delih. Zaradi majhne porabe stisnjenega zraka je izjemno primerna za uporabo z delavniškimi kompresorji.

Obseg dobave:

Naprava za čiščenje s suhim ledom IB 10/8 L2P vklj. s 5-metrsko pršilno cevjo, brizgalno pištolo, osvetlitvijo šob, priključno cevjo za CO2 in šobo za ploščati curek.

Napotek:

Jeklenka CO2 ni vključena v obseg dobave. Specifikacije CO2: Standardna jeklenka CO2 z dvizno/potopno cevjo.

Poraba moči: 1500 W

Delovni tlak: 0,7 – 10 bar

Pretok zraka: 4200 - 48000 l/h

Masa: 92 kg

Tehnični opis

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Širina | 440 mm |
| Dolžina | 845 mm |
| Višina | 938 mm |
| Poraba moči | 1500 W |
| Oznaka proizvajalca | IB 10/8 L2P |
| Delovni tlak | 0,7 – 10 bar |
| Masa | 92 kg |
| Pretok zraka | 4200 - 48000 l/h |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Vrsta izdelka | Naprava za čiščenje s suhim ledom |