



Štiristopenjski vrtalni stroj, Tip: 720251



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075156 720251
GTIN	4014586889849
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Univerzalni **štiristopenjski vrtalni stroj** do vrtalne kapacitete 32 mm. Z desnim/levim tekom, nastavitvijo števila vrtljajev, vpenjalom orodij MK3 za težka vrтанja.

Prednosti:

Za težka dela.

Napotek:

Primerno magnetno stojalo za vrтанje dobavljivo po ponudbi.

Ustrezne spiralne svedre najdete od art. 114000 naprej.

Tehnični opis

Maksimalni \varnothing s spiralnim svedrom v jeklo v 2. stopnji	20 mm
Oznaka proizvajalca	BOZ 32-4 M
Masa	7,5 kg
Maksimalni \varnothing s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji	32 mm
Poraba moči	1800 W
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 480 min ⁻¹
Maksimalni \varnothing s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji	60 mm

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 2. stopnji	70 mm
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 140 min ⁻¹
Vrtalna glava / vpenjalo	MK3
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj