



## Vrtalni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: 727060



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	076520 727060
GTIN	4014586889740
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

- **Velika magnetna sila in varnostni izklop zagotavljata varno delo v vsakem položaju.**
- **Vgrajeno dovajanje hladilnega mazalnega sredstva za čiste reze in dolgo življenjsko dobo orodij.**
- **Komforten prikaz magnetne držalne sile.**
- **Desni/levi tek (tudi za rezanje navoja).**
- **Konstrukcija z optimizirano maso.**

Visokozmogljiv **4-stopenjski univerzalni** magnetni stroj za vrtanje z jedrom z velikim številom vrtljajev. Izjemno veliko območje hodov za vsa vrtna dela, npr. vrtanje z jedrom, spiralno vrtanje, vrtanje navojev, grezenje in povrtavanje.

#### Obseg dobave:

Vključno s posodo za hladilno mazalno sredstvo, tovornim trakom, 1 centrirnim zatičem, kavljem za odrezke in kovčkom.

#### Dodatni pribor:

Po ponudbi.

#### Napotek:

HM-svedre za vrtanje z jedrom in vpenjala najdete od art. 119000 naprej. Primerno vpenjalo QuickIN-Max in HM-svedri za vrtanje z jedrom s premerom maks. 100 mm dobavljivi po ponudbi.

## Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	KBU110-4M
Območje vrtljajev v 1. stopnji	60 - 120 min <sup>-1</sup>
Območje vrtljajev v 4. stopnji	230 - 430 min <sup>-1</sup>
Širina	215 mm
Dolžina	460 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	40 mm
Maksimalni Ø povrtavanja	36 mm
Višina	810 mm
Masa	39 kg
Poraba moči	1700 W
Omrežna napetost	230 V
Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo	M36 mm
Območje vrtljajev v 2. stopnji	90 - 170 min <sup>-1</sup>
Delovni hod	400 mm
Dolžina magnetne noge	240 mm
Maksimalni Ø vrtnanja z jedrom v jeklo	110 mm
Območje vrtljajev v 3. stopnji	150 - 300 min <sup>-1</sup>
Oblika vpenjala za orodja	MK4
Maksimalni Ø grezenja	60 mm
Širina magnetne noge	120 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Magnetni stroj za vrtnanje z jedrom

## Pribor

119000 25

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 25 mm

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 13 mm

119000 13

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 55 mm

119000 55

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 38 mm

119000 38

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 52 mm

119000 52

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 21 mm

119000 21

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 36 mm

119000 36

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 12 mm

119000 12

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 50 mm

119000 50

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 24 mm

119000 24

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 22 mm

119000 22

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 32 mm

119000 32

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 18 mm

119000 18

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 17 mm

119000 17

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 14 mm

119000 14

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 62 mm

119000 62

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 43 mm

119000 43

119000 16

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 16 mm

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 45 mm

119000 45

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 30 mm

119000 30

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 28 mm

119000 28

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 60 mm

119000 60

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 40 mm

119000 40

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 35 mm

119000 35

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 20 mm

119000 20

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 15 mm

119000 15

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 26 mm

119000 26

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 65 mm

119000 65