

ejendals

**Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par Tegera® 517,
Velikost rokavic: 7**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094824 7
GTIN	7340118328959
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 517. **Vodotesne** in **podložene** delovne rokavice za zaščito pred mrazom iz **umetnega usnja** za natančno delo pri opravilih v hladnih in mokrih okoljih. S samopritrdilnim trakom in ojačanimi konicami prstov.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Tegera® 517. **Vodotesne** in **podložene** delovne rokavice za zaščito pred mrazom iz **umetnega usnja** za natančno delo pri opravilih v hladnih in mokrih okoljih. S samopritrdilnim trakom in ojačanimi konicami prstov.

Uporaba:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Posebej ozek kroj. Je eno številko manjše.

Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Posebej ozek kraj. Je eno številko manjše.

Tehnični opis

Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom
Kategorija zaščite	Kategorija II
Velikost rokavic	7
Lastnosti rokavic	s samopritrdilnim trakom
Vsebina	6
Uporaba	za večkratno uporabo
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Heavy Duty
Standard	EN 511
Dolžina	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Nosilni material	Poliester/umetno usnje
Različica prevleke	Brez prevleke
Barva	črna/zelena
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom