

ejendals

**Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par Tegera® 517,
Velikost rokavic: 9**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094824 9
GTIN	7392626070769
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 517. **Vodotesne** in **podložene** delovne rokavice za zaščito pred mrazom iz **umetnega usnja** za natančno delo pri opravilih v hladnih in mokrih okoljih. S samopritrdilnim trakom in ojačanimi konicami prstov.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Tegera® 517. **Vodotesne** in **podložene** delovne rokavice za zaščito pred mrazom iz **umetnega usnja** za natančno delo pri opravilih v hladnih in mokrih okoljih. S samopritrdilnim trakom in ojačanimi konicami prstov.

Uporaba:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Posebej ozek kroj. Je eno številko manjše.

Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Posebej ozek kraj. Je eno številko manjše.

Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom
Kategorija zaščite	Kategorija II
Lastnosti rokavic	s samopritrdilnim trakom
Vsebina	6
Uporaba	za večkratno uporabo
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Heavy Duty
Standard	EN 511
Dolžina	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Nosilni material	Poliester/umetno usnje
Različica prevleke	Brez prevleke
Barva	črna/zelena
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom