

Garant**Natična raglja, dvosmerna, Tip pogonskega 4-kotnika: 1-1/4col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657582 1-1/4
GTIN	4062406277277
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu. Zelo kompaktna **natična dvosmerna raglja z izmetačem**.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Širina b	25 mm
Medosna razdalja S	21 mm
Trajna obremenitev	30 Nm
Višina h	11,5 mm
Natično držalo	9×12 mm
Število zob	48
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Raglja, dvosmerna	da
Raglja z izmetačem	da
Vrsta izdelka	Raglja