

Garant GRIDLINE

**Omara za oskrbo strojev z drsnimi vrati brez povišanega roba, 26×20G,
Višina: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	932128 800
GTIN	4062406277079
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Omara za oskrbo strojev za orodje v 60×28G. Z drsnimi vrati, s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. Možnost namestitve predalov 26×20G in izvlečnih polic 26×20G v rastru 25 mm na obeh straneh. **Brez zapore pred izvlečenjem.**

Dodatni pribor:

Primerni predali pod art. 930633 in art. 930635, primerne izvlečljive police pod art. 930654 in art. 930656.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Podnožje št. 958080–958086 NI primerno.

Tehnični opis

Masa	68 kg
Globina	700 mm
Uporabna površina predalov v G	26×20
Uporabna višina	675 mm
Širina	1500 mm

Višina	800 mm
Globina v G	28
Širina v G	60
Debelina materiala	1,2 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26×20G
Vrsta izdelka	Omara za oskrbo strojev

Pribor

Ročaj za GridLine Tip HU12	914226 HU12
----------------------------	-------------