

Garant GRIDLINE

**Omara za oskrbo strojev z vrati za individualno opremljanje s predali,
20×24G, Višina mm: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	932012 1000
GTIN	4062406277048
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Omara za oskrbo strojev za orodje v 24×28G, s predali 20×24G. Razdelek z vrati in vmesno polico, prestavljiv v rastru 25 mm. Vrata se zapirajo posebej z ročajem s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	20×24
Višina vrat	600 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna širina predalov	500 mm

Višina	1000 mm
Širina	600 mm
Globina	700 mm
Uporabna globina predalov	600 mm
Uporabna višina	900 mm
Uporabna višina za predale	300 mm
Masa	89 kg
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	80 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×24G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

Pribor

Ročaj za GridLine Tip HU12	914226 HU12
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21