

Garant GRIDLINE

**Omara za oskrbo strojev z vrati za individualno opremljanje s predali,
20×24G, Višina mm: 800****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	932012 800
GTIN	4062406277024
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Omara za oskrbo strojev za orodje v 24×28G, s predali 20×24G. Razdelek z vrati in vmesno polico, prestavljiv v rastru 25 mm. Vrata se zapirajo posebej z ročajem s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Višina vrat	450 mm
Širina	600 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×24
Višina	800 mm

Masa	59 kg
Uporabna globina predalov v G	24
Globina	700 mm
Uporabna višina	700 mm
Uporabna višina za predale	250 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov	600 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	80 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×24G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ročaj za GridLine Tip HU12	914226 HU12