

Garant GRIDLINE

**Omara za oskrbo strojev s krilnimi vrati brez povišanega roba, 26×20G,
Višina: 800mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 932101 800 |
| GTIN | 4062406277055 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

Omara za oskrbo strojev za orodje v 30×28G. S krilnimi vrati, s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje in izvlečljiva polica, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Primerni predali 26×20G.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|--------|
| Globina | 700 mm |
| Širina | 750 mm |
| Masa | 42 kg |
| Uporabna višina | 650 mm |
| Višina | 800 mm |

| | |
|------------------------------|---|
| Debelina materiala | 1,2 mm |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju |
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | 26×20G |
| Vrsta izdelka | Omara za oskrbo strojev |

Pribor

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ročaj za GridLine Tip HU12 | 914226 HU12 |
|----------------------------|-------------|