

Garant**Natični viličasti ključ, Tip zeva ključa: 1-14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657792 1-14
GTIN	4062406277369
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Tehnični opis

Višina h	7,7 mm
Natično držalo	9×12 mm
Širina b	31,5 mm
Medosna razdalja S	20 mm
Zev ključa	14 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane (površina se ne lušči)
Vrsta izdelka	Natični viličasti ključ