



## Opora za strop in montažo, maksimalna dolžina: 250cm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 861780 250    |
| GTIN                  | 4008158041254 |
| Razred artikla        | 83K           |

### Opis

#### Izvedba:

Izjemno stabilna konstrukcija zaradi visoko obremenljivih jeklenih cevi in nedrseče PVC-kontaktne površine. Enoročno upravljanje zaradi dvokomponentnega ročaja iz umetne mase z mehanizmom črpalke. Tipka za hiter pomik za hiter uvlek in izvlek teleskopskega droga. Možnost regulacije držalne sile z vrtenjem opore na ročaju. Obremenljivost do **maks. 160 kg (vel. 250) oz. 110 kg (vel. 300) pri popolnoma uvlečenem teleskopskem drogu**. Možnost uporabe tudi v poševnih predelih z **brezstopenjsko vrtljivimi** kontaktnimi površinami od **-45° do 45°**. Pri uporabi v poševnih predelih obremenljivost do maks. 40 kg.

#### Uporaba:

Za fiksiranje mavčnega kartona, lesenih desk, panelov, strešnih letev, kovinskih letev, folij in teles svetilke na višini do 3,00 m. Vrtljive in nedrseče PVC-kontaktne površine omogočajo netežavno uporabo tudi v poševnih predelih.

### Tehnični opis

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Kot vrtenja            | -45 - 45 stopinj |
| maksimalna obremenitev | 160 kg           |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Material ročaja | Dvokomponentna umetna masa               |
| Material        | Jeklo                                    |
| Posebnosti      | vrtljivo                                 |
| Posebnosti      | Nedrseče                                 |
| celotna dolžina | 145 - 250 cm                             |
| primerno za     | Telesa svetilke                          |
| primerno za     | Paneli                                   |
| primerno za     | Strešne letve                            |
| primerno za     | Mavčni karton                            |
| primerno za     | Folije                                   |
| primerno za     | Lesene deske                             |
| primerno za     | Kovinske letve                           |
| Nosilna plošča  | 9×7 cm                                   |
| Masa            | 3,1 kg                                   |
| Vrsta izdelka   | Podpora za strop /<br>podpora za montažo |