

**Natična raglja, Tip pogonskega 4-kotnika: 1-3/8col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657630 1-3/8
GTIN	4062406278335
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Natična dvosmerna raglja.**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

l_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.

Tehnični opis

Medosna razdalja S	17,5 mm
Trajna obremenitev	135 Nm
Število zob	52
Natično držalo	9×12 mm
Višina h	22,5 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Širina b	35 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Material	Kromvanadijevo jeklo
Raglja, dvosmerna	da
Raglja z izmetačem	ne
Vrsta izdelka	Raglja