

Garant GRIDLINE

Ohišje omare za orodje za predale, 36×24G, Višina: 900mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931335 900
GTIN	4062406276430
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Ohišje omare za orodje 40×28G, primerno za predale 36×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Primerno za:

Predali art. 931353, 931354, 931355, 931356.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Pri opremljanju ohišja omar za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini omare.

Tehnični opis

Višina	900 mm
Širina	1000 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina v G	28
Število vrat	0

Uporabna višina za predale	800 mm
Globina	700 mm
Širina v G	40
Uporabna višina	800 mm
Masa	48 kg
Izvedba	za individualno opremljanje
Maksimalna nosilnost	4000 kg
Število predalov	0
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×24G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------