

Garant**ER-držalo za izravnavo Cilindrično, Tip: 20-16****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319780 20-16 |
| GTIN | 4062406276690 |
| Razred artikla | 31V |

Opis**Izvedba:**

Kompenzacijsko držalo s prilagoditvijo ER-vpenjalne stročnice. **Nastavljiva izravnavo radija in kota.** Z notranjim hlajenjem.

Uporaba:

Izjemno primerno pri napakah ekscentričnosti med obdelovancem in orodjem, npr. pri povrtavanju ali vrezovanju navoja (brez izravnavo vlečne/potisne sile). Nastavek v osnovi primeren za stružnice, vendar tudi za rezkalne stroje.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| za ER-vpenjalne stročnice | 16 |
| Ø držala d | 20 mm |
| Previsna dolžina A | 44 mm |
| Zunanji Ø D | 42 mm |
| Izravnavo, radialno | 1 mm |
| za ER-velikost | 16 |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |

