

Garant**Rezkalna ploščica brez profila, HB7720, Širina rezkanja A: 1 mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 217259 1 |
| GTIN | 4062406278137 |
| Razred artikla | 21C |

Opis

Izvedba:S posebej veliko globino zarez S_{maks} .

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Zunanji \varnothing D | 37 mm |
| Radij R | 0,15 mm |
| maksimalna globina rezanja S_{maks} | 11,5 mm |
| Zvrst | HB7720 |
| Tip | P26 |
| Število rezil Z | 6 |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Al umetna masa | primerno | 500 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 400 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 250 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 250 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 180 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 120 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 120 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 100 m/min | P |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | 60 m/min | H |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | 45 m/min | H |
| Jeklo < 65 HRC | primerno | 35 m/min | H |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | primerno | 80 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 180 m/min | K |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | primerno | | |