



Kotni brusilnik Akumulator, Tip: M18FHSAG55



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni brusilnik 18 V/5,0 Ah Milwaukee FUEL™:

- **motor brez ščetk z dolgo življenjsko dobo, blokada vretena, hitra nastavitvev zaščitnega pokrova.**
- **Vgrajen sistem FIXTEC za hitro menjavo plošč brez uporabe orodja.**

M18™-HIGH-OUTPUT™ – akumulatorski kotni brusilnik 125 z zadostno močjo za grobo obdelavo in za do 145 rezov v električno cev 50 mm z enim polnjenjem akumulatorja (5,5 Ah). Zavora RAPIDSTOP™ zaustavi ploščico v manj kot 2,5 sekunde.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 paketoma akumulatorjev M18 HB5.5, polnilnikom akumulatorjev M12-18 FC, kovčkom HD.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073809 in art. 073840 naprej.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Masa	3,4 kg
Število vključenih akumulatorjev	1
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,4 m/s ²

Blokada pred ponovnim zagonom	da
Največja globina rezanja	33 mm
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Maksimalno število vrtljajev	9000 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	M18FHSAG125XB-552X
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Kapaciteta akumulatorja	5,5 Ah
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Stikalo Totmann	ne
Mehak zagon	da
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Napajanje	Akumulatorska
Serija	FUEL
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB8	073810 MHB8
Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja MB18	073827 MB18
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB12	073811 MHB12
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB55	073809 MHB55
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
	073833 M18HNRG12

Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip
M18HNRG12

Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip
M18HNRG8

073831 M18HNRG8

Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB3

073808 MHB3

Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip
akumulatorja M18HNRG3

073826 M18HNRG3