

 Atlas Copco

## Pnevmatski vrtalni stroj, Tip: D2148RQ



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji  $\emptyset$  cevi. Serija zmogljivih vrtalnih strojev z zelo mirnim tekom v obliki pištrole z zmogljivostjo vrtenja do 13 mm v jeklo. Odvod zraka skozi ročaj preprečuje razpihovanje vrtalnih odrezkov. S hitrovpenjalno vrtalno glavo. Vklj. s presmernim ventilom za **desni/levi tek** (za uporabo kot vijaknik ali vrezovalnik navojev).

#### Obseg dobave:

Vklj. s **hitrovpenjalno vrtalno glavo**. Dodatno z opornim ročajem.

#### Rezervni del:

**Izbrane garniture za vzdrževanje:** garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Največja poraba stisnjene zraka	600 l/min
Maksimalno število vrtljajev	0 - 750 min <sup>-1</sup>
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,7 m/s <sup>2</sup>
Dolžina	248 mm
Izhodna moč	250 W

Masa	1,4 kg
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Delovni hrup	85 dB(A)
Oznaka proizvajalca	D2148RQ
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj