



Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev „TruCheck™ 2 Plus“, Maksimalni vrtilni moment: 30Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	654476 30
GTIN	5060922236128
Razred artikla	66D

Opis

Izvedba:

- **3 načini uporabe:** Prikaz trenutne vrednosti (Track), prepoznavanje točke preloma (First Peak), prikaz temenske vrednosti (Final-Peak).
- **Preprosto določanje zelenih vrtilnih momentov s tolerancami.**
- **LCD-prikazovalnik. LED-prikazovalnik z osvetljenim ozadjem za dobro čitljivost v slabo osvetljenih delovnih območjih.**
- **Vgrajen priključek Micro-USB 2.0 omogoča napajanje in prenos podatkov.**
- **Prikaz v 12 jezikih.**
- **Možnost shranjevanja do 15 zelenih vrtilnih momentov.**
- **Merilne enote: Nm, lbfft, lbfin.**

Prednosti:

Hiter in optično lahko razpoznaven prikaz stanja z menjavo barv prikaza (rdeča, rumena, zelena).
Možnost preprostega prenosa merilnih podatkov prek USB-vmesnika.

Uporaba:

Nastavitev in preverjanje momentnih ključev s sprožitvijo, prikazom in vrtenjem v desno.
Za nastavljanje **momentnih izvijačev** in **momentnih ključev** z vrtenjem v desno, s skalo za nastavljanje ali brez nje.

Točnost:

Odstotna napaka izmerjene vrednosti $\pm 1\%$.

Obseg dobave:

USB-omrežni napajalnik (EU/UK/US/AUS), kabel Micro-USB 2.0, v stabilnem kovčku iz umetne mase.

Tehnični opis

Širina prikazovalnika	175 mm
Adapter za 4-kotnik	1/4 col
Adapter za 4-kotnik	3/8 col
Globina prikazovalnika	72 mm
Višina prikazovalnika	64 mm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±1 %
Maksimalni vrtilni moment	30 Nm
Merilno območje	1,5 - 30 Nm
Masa	1,4 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	100 - 240 V
Zunanji 6-kotnik	10 mm
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Vmesnik	USB-vmesnik
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	O4
Vrsta izdelka	Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Storitve

Kalibriranje desnoNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Tip 400	020120 400
DAkkS-kalibriranje desnoNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Tip 0,1-1100	020130 0,1-1100