

**Lepilni trak VHB™, prozoren, Širina×dolžina (mm×m): 12X33****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083787 12X33
GTIN	4001895594083
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Dvostranski visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in toplom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.

3M™ 4910 je povsem prosojen in tako primeren za montažo svetlobno prepustnih tabel z osvetljenim ozadjem, za steklo, ojačano z umetno smolo, kovino, steklo in materiale z visoko površinsko energijo (HSE), okrasni material in letve, tablice z imeni in logotipe, lepljenje panelov in pritrditve elementov za otrditev.

Napotek:

Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Lepilna masa: Akrilat

Dolžina: 33 m

Širina: 12 mm

Debelina: 1 mm

Tehnični opis

Barva	prozoren
Lepilna moč na jeklu	4,8 N/mm
Temperatura skladiščenja	20 °C

Material pokrova	Silikoniziran PE-film
Raztegljivost	300 %
Širina	12 mm
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Oznaka proizvajalca	4910
Lepilna masa	Akrilat
Debelina	1 mm
Dolžina	33 m
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Značilnost blagovnega imena	prozoren
Vrsta izdelka	Lepilni trak