

Garant GRIDLINE

**Podnožje za merilni mikroskop, Širina × globina: 1800X900mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492580 1800X900
GTIN	4062406279936
Razred artikla	41M

**Opis****Izvedba:**

Ogrodje iz zvarjene jeklene pločevine, delovna plošča iz temno sivega eluplana, robovi so na vseh straneh obloženi s trakom iz 3 mm debelega grafita. Vklj. s sistemom zaklepanja GARANT.

**Primerno za:**

Video merilne mikroskope GARANT z merilnim območjem X=300/Y=200.

**Umestitev:**

Predal s prednjo višino (levo): 50; 300; 300 mm

**Lakiranje:**

Ogrodje svetlo siva RAL 7035, predali antracitno siva RAL 7016.

**Tehnični opis**

Masa	188 kg
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Širina	1800 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu	1000 kg
Globina	900 mm
Število predalov	3
Višina delovne mize	840 mm

Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala	HSK-A 100
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Podnožje