

Lepilni trak VHB™, črna, Širina×dolžina (mm×m): 12X33**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083789 12X33
GTIN	4001895844904
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Dvostranski visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in toplom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.

3M™ 5952 je primeren za uporabo v notranjosti in na prostem. Omogoča hitro in preprosto lepljenje ter zagotavlja zmogljivo in trajno obstojnost. Ta zmogljiv in viskozno-elastičen VHB-lepilni trak lahko namestite na različne površine, npr. prašno obarvane.

Napotek:

Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Lepilna masa	Akrilat
Debelina	1,1 mm
Barva	črna
Lepilna moč na jeklu	5,5 N/mm
Minimalni rok trajanja	12 mesec

Oznaka proizvajalca	5952
Širina	12 mm
Material pokrova	Silikoniziran PE-film
Temperatura skladiščenja	20 °C
Raztegljivost	300 %
Dolžina	33 m
Značilnost blagovnega imena	črna
USP1	VHB™
USP2	črna
Vrsta izdelka	Lepilni trak