

3M**Lepilni trak VHB™, črna, Širina×dolžina (mm×m): 12X33**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083782 12X33
GTIN	4001895872778
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

Dvostranski visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in toplom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.

3M™ 5952 pomeni zanesljivost v vseh pogledih. Nudi optimalno prilagodljivost lepilnim površinam. Ta značilnost omogoča združevanje tako tankih kot tudi strukturiranih površin po celotni površini brez napenjanja.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.

Lepilna masa: Akrilat

Dolžina: 33 m

Širina: 12 mm

Debelina: 1,6 mm

Tehnični opis

Lepilna masa	Akrilat
Material pokrova	Papir
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Barva	siva
temperaturna obstojnost do	120 - 150 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Širina	12 mm
Uporaba	Montaža
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Pritrditev
Temperatura skladiščenja	20 °C
Lepilna moč na jeklu	5,5 N/mm
Dolžina	33 m
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Posebnosti	blaženje
Posebnosti	prilagodljivost
Debelina	1,6 mm
Raztegljivost	300 %
Oznaka proizvajalca	5962F
Značilnost blagovnega imena	črna
Vrsta izdelka	Lepilni trak