

**Lepilni trak VHB™, siv, Širina×dolžina (mm×m): 12X33****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083786 12X33
GTIN	4054596197015
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**Dvostranski** visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in topilom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.

**3M™ GPH-110GF** je sestavljen iz prilagodljivega jedra iz penaste mase in dobro kljubuje visokim temperaturam. Namenjen je hitri in preprosti izdelavi močne, trpežne in trajne povezave.

**Napotek:**

Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Dolžina: 33 m

Širina: 12 mm

**Tehnični opis**

Dolžina	33 m
Širina	12 mm
Značilnost blagovnega imena	siv
Vrsta izdelka	Lepilni trak

