



Lepilni trak VHB™, bela, Širina×dolžina (mm×m): 12X33



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083781 12X33
GTIN	4054596766396
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

Dvostranski visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in toplom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.

3M™ LSE-110WF je posebej zasnovan za zahtevna lepljenja nizko energijskih umetnih mas in kompozitnih materialov v notranjosti in na prostem.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.

Lepilna masa: Akrilat

Dolžina: 33 m

Širina: 12 mm

Debelina: 1,1 mm

Tehnični opis

Barva	bela
-------	------

Podatkovni list

temperaturna obstojnost do	90 °C
Oznaka proizvajalca	LSE-110WF
Debelina	1,1 mm
Lepilna moč na jeklu	4,4 N/mm
Lepilna masa	Akriolat
Minimalni rok trajanja	18 mesec
Dolžina	33 m
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Material pokrova	Silikoniziran PE-film
Temperatura skladiščenja	16 °C
Širina	12 mm
Zračna vlažnost pri shranjevanju	40 %
Značilnost blagovnega imena	bela
Vrsta izdelka	Lepilni trak