


Garant GRIDLINE

**Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vrati  
širina 30G, 26×20G, Predal s prednjo višino: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942580 125
GTIN	4062406280109
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Predali za vgradnjo v velikoprostorske omare in omare za velika bremena **z drsnimi vrati** GridLine.

Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.

**Primerno za:**

Omare art. 941045 – 941077, art. 942345 – 942367, art. 942745 – 942767, art. 942845 – 942867.

**Lakiranje:**

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napitek:**

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.

Predali niso primerni za omare s krilnimi vrati.

**Tehnični opis**

Uporabna višina	100 mm
Uporabna širina v G	26
Uporabna globina v G	20
Masa	7 kg
Uporabna širina	650 mm
Uporabna globina	500 mm

Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×20G
Vrsta izdelka	Predal

## Pribor

Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Garnitura nedorsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 26X20	951885 26X20
Podloga za predale Mere v G 26X20	951830 26X20
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 26X20	951910 26X20