


Garant GRIDLINE

**Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vrati
širina 40G, 36×20G, Predal s prednjo višino: 100mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 942583 100 |
| GTIN | 4062406281359 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Predali za vgradnjo v velikoprostorske omare in omare za velika bremena **z drsnimi vrati** GridLine.

Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.

Primerno za:

Omare art. 941045 – 941077, art. 942345 – 942367, art. 942745 – 942767, art. 942845 – 942867.

Lakiranje:

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.

Predali niso primerni za omare s krilnimi vrati.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|--------|
| Uporabna višina | 75 mm |
| Uporabna globina v G | 20 |
| Masa | 6 kg |
| Uporabna širina v G | 36 |
| Uporabna globina | 500 mm |
| Uporabna širina | 900 mm |

| | |
|--|--|
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Izvelek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 36×20G |
| Vrsta izdelka | Predal |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 36X20 | 951910 36X20 |
| Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg | 950180 75 |
| Podloga za predale Mere v G 36X20 | 951830 36X20 |
| Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 36X20 | 951885 36X20 |