


Garant GRIDLINE

**Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vrati
širina 40G, 36×20G, Predal s prednjo višino: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942583 125
GTIN	4062406281366
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Predali za vgradnjo v velikoprostorske omare in omare za velika bremena z **drsnimi vrati** GridLine.

Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.

Primerno za:

Omare art. 941045 – 941077, art. 942345 – 942367, art. 942745 – 942767, art. 942845 – 942867.

Lakiranje:

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.

Predali niso primerni za omare s krilnimi vrati.

Tehnični opis

Masa	7 kg
Uporabna višina	100 mm
Uporabna globina v G	20
Uporabna širina v G	36
Uporabna širina	900 mm
Uporabna globina	500 mm

Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×20G
Vrsta izdelka	Predal

Pribor

Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 36X20	951885 36X20
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 36X20	951910 36X20
Podloga za predale Mere v G 36X20	951830 36X20