

Garant GRIDLINE

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G, 26×14G, Predal s prednjo višino: 125mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940651 125
GTIN	4062406281427
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Predali za vgradnjo v omare z drsnimi vrati in omare z rolo vrati GridLine. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Primerno za:

Omare art. 940089, art. 940109, art. 940165 – 940237, art. 940885 – 940907.

Lakiranje:

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Napotek:

Razdelitev s pregradnimi letvami ni možna, ker je dno predala zaprto.

Tehnični opis

Uporabna širina v G	26
Uporabna višina	100 mm
Uporabna globina v G	14
Masa	13 kg
Uporabna širina	650 mm
Uporabna globina	350 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg

Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×14G
Vrsta izdelka	Predal

Pribor

Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
--	-----------