


Garant GRIDLINE

**Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G, 36×14G, Predal s prednjo višino: 150mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940652 150    |
| GTIN                  | 4062406281496 |
| Razred artikla        | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Predali za vgradnjo v omare z drsnimi vrati in omare z rolo vrati GridLine. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

**Primerno za:**

Omare art. 940089, art. 940109, art. 940165 – 940237, art. 940885 – 940907.

**Lakiranje:**

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

**Napotek:**

Razdelitev s pregradnimi letvami ni možna, ker je dno predala zaprto.

**Tehnični opis**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Uporabna višina                | 125 mm |
| Masa                           | 15 kg  |
| Uporabna širina v G            | 36     |
| Uporabna globina v G           | 14     |
| Uporabna globina               | 350 mm |
| Uporabna širina                | 900 mm |
| Debelina materiala             | 0,9 mm |
| Nosilnost predalov/polic       | 75 kg  |
| Izvek predala (delno/v celoti) | 100 %  |

|  |   |
|--|---|
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 36×14G  |
| Vrsta izdelka  | Predal  |

---

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvelka Nosilnost predala 75 kg | 950180 75 |
|--|-----------|