


Garant GRIDLINE

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G, 36×14G, Predal s prednjo višino: 125mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940652 125 |
| GTIN | 4062406281489 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Predali za vgradnjo v omare z drsnimi vrati in omare z rolo vrati GridLine. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Primerno za:

Omare art. 940089, art. 940109, art. 940165 – 940237, art. 940885 – 940907.

Lakiranje:

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Napotek:

Razdelitev s pregradnimi letvami ni možna, ker je dno predala zaprto.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|--------|
| Uporabna višina | 100 mm |
| Masa | 13 kg |
| Uporabna širina v G | 36 |
| Uporabna globina v G | 14 |
| Uporabna širina | 900 mm |
| Uporabna globina | 350 mm |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % |

| | |
|--|---|
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 36×14G |
| Vrsta izdelka | Predal |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvelka Nosilnost predala 75 kg | 950180 75 |
|--|-----------|