


Garant GRIDLINE

**Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G, 36×14G, Predal s prednjo višino: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940652 300
GTIN	4062406281717
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Predali za vgradnjo v omare z drsnimi vrati in omare z rolo vrati GridLine. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

**Primerno za:**

Omare art. 940089, art. 940109, art. 940165 – 940237, art. 940885 – 940907.

**Lakiranje:**

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

**Napotek:**

Razdelitev s pregradnimi letvami ni možna, ker je dno predala zaprto.

**Tehnični opis**

Masa	21 kg
Uporabna globina v G	14
Uporabna višina	275 mm
Uporabna širina v G	36
Uporabna širina	900 mm
Uporabna globina	350 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×14G
Vrsta izdelka	Predal

---

## Pribor

Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvelka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
--	-----------