



**Precizna brusna plošča za brušenje po zunanjem obodu D×G×V (mm),  
350×32×127, Tip: A80**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 594225 A80    |
| GTIN                  | 9003176501273 |
| Razred artikla        | 53Y           |

## Opis

### Izvedba:

**Visokozmogljive brusne plošče iz plemenitega korunda in keramičnega veziva, za brušenje po zunanjem obodu.** Brusne plošče s strukturo z optimalno količino zrna in veziva, čvrstostjo vezave in procesom proizvodnje se odlikujejo z naslednjim:

- **Odlična zmogljivost in krajši časi brušenja pri manjši obrabi.**
- **Majhna termična obremenitev, hladno brušenje.**
- **Brez izpada obdelovanja zaradi dolgih poravnalnih ciklov.**

**Specifikacija: 89A 802J5 AV217.** Plemeniti korund za **univerzalno** uporabo.

### Uporaba:

- **Univerzalno uporabne za brušenje po zunanjem obodu (vzdolžno brušenje, zarezovalno ravno/poševno brušenje).**
- **Na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov (npr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, itd.).**
- **Potrebno je hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki je potrebno zagotoviti dobro hladilno mazanje.**

### Napotek:

Primerno tudi za ravno brušenje.

Oblika: 1

Oblika: 1

## Tehnični opis

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Postopek brušenja           | po zunanjem obodu                           |
| Brusno sredstvo             | Plemeniti korund                            |
| Kratica za brusno sredstvo  | A   |
| Specifikacija               | 89A 80J5 AV217                              |
| Oblika                      | 1   |
| Ø plošče D                  | 350 mm                                      |
| Širina plošče T             | 32 mm                                       |
| Značilnost blagovnega imena | 350×32×127                                  |
| Ø izvrtine H                | 127 mm                                      |
| Vrsta izdelka               | Brusne plošče za brušenje po zunanjem obodu |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |                |            |
| INOX              | pogojno primerno |                |            |
| GG(G)             | pogojno primerno |                |            |
| Uni               | primerno         |                |            |
| mokro maks.       | primerno         |                |            |