



Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, prevleka TiN, 1/4-colski kratki, 6-kotnik: 3mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 631733 3 |
| GTIN | 4000896036851 |
| Razred artikla | 630 |

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Stebla s prevleko TiN za izjemno dobro oprijemljivost in odpornost proti obrabi. Z optimizirano zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Izjemno primerno pri trajnih obremenitvah, npr. pri serijskih vijačenjih.

Standard:

DIN 7422

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, prevleka TiN.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Ø na strani pogona | 12 mm |
| Dolžina | 28 mm |
| 6-kotnik | 3 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col |
| Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |

