



## Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 11mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614905 11
GTIN	3662424064999
Razred artikla	63V

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Obroč in vilice z učinkom raglje. Dodatni mehanizem raglje na čeljusti omogoča hitro zategovanje, ne da bi bilo treba ponovno namestiti ključ. Obročna stran z integrirano vzmetjo za preprečevanje drsenja prek pritrtilnega sredstva – možnost preklopa v desni ali levi tek. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

### Tehnični opis

Širina zeva b	23,7 mm
Zev ključa	11 mm
Višina zeva h <sub>1</sub>	5,2 mm
Ø obroča D	22 mm
Višina obroča h <sub>2</sub>	7,7 mm
Dolžina ključa L	165 mm
Mere zeva ključa	metrični
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ