



Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 13mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614905 13
GTIN	3662424065019
Razred artikla	63V

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Obroč in vilice z učinkom raglje. Dodatni mehanizem raglje na čeljusti omogoča hitro zategovanje, ne da bi bilo treba ponovno namestiti ključ. Obročna stran z integrirano vzmetjo za preprečevanje drsenja prek pritrtilnega sredstva – možnost preklopa v desni ali levi tek. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Ø obroča D	25,3 mm
Širina zeva b	28,4 mm
Zev ključa	13 mm
Dolžina ključa L	178 mm
Višina obroča h ₂	8,6 mm
Višina zeva h ₁	5,7 mm
Mere zeva ključa	metrični
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ