



## Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 19mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614905 19
GTIN	3662424065071
Razred artikla	63V

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Obroč in vilice z učinkom raglje. Dodatni mehanizem raglje na čeljusti omogoča hitro zategovanje, ne da bi bilo treba ponovno namestiti ključ. Obročna stran z integrirano vzmetjo za preprečevanje drsenja prek pritrtilnega sredstva – možnost preklopa v desni ali levi tek. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

### Tehnični opis

Višina obroča $h_2$	11,2 mm
Zev ključa	19 mm
Širina zeva b	41,2 mm
Višina zeva $h_1$	7,4 mm
Dolžina ključa L	247 mm
Ø obroča D	33,9 mm
Mere zeva ključa	metrični
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ