



Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614905 16
GTIN	3662424065040
Razred artikla	63V

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Obroč in vilice z učinkom raglje. Dodatni mehanizem raglje na čeljusti omogoča hitro zategovanje, ne da bi bilo treba ponovno namestiti ključ. Obročna stran z integrirano vzmetjo za preprečevanje drsenja prek pritrilnega sredstva – možnost preklopa v desni ali levi tek. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Višina obroča h_2	9,9 mm
Dolžina ključa L	208 mm
Ø obroča D	30 mm
Širina zeva b	34,9 mm
Višina zeva h_1	6,6 mm
Mere zeva ključa	metrični
Zev ključa	16 mm
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ