



Avtomatski navijalnik gibljive cevi, Uporabna dolžina cevi: 15m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080066 15
GTIN	4062406284626
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Avtomatski navijalnik gibljive cevi v ohišju iz umetne mase. PU-gibljiva cev za stisnjeni zrak z zaščito pred pregibom. Integrirano **vodilo cevi**. Vrtljivo držalo za namestitev na steno.

Tehnični opis

Izhodni priključek	3/8 col
Uporabna dolžina cevi	15 m
Maksimalni obratovalni tlak	20 bar
Vhodni priključek	3/8 col
Notranji Ø cevi	10 mm
Globina ohišja	220 mm
Višina ohišja	400 mm
Širina ohišja	465 mm
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi

