

**Delovne hlače do pasu InnovatiQ, modra/črna, Konfekcijska velikost DE: 54****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 091214 54 |
| GTIN | 4053813425269 |
| Razred artikla | 06K |

Opis**Izvedba:**

Delovna oblačila InnovatiQ Kübler prepričajo zlasti z oblačili, ki **poudarijo figuro**, in s **kontrastnimi** elementi na delovnem jopiču in hlačah delujejo zelo moderno. Poleg tega oblačila z **vtkanimi odsevnimi elementi** na ramenih, nadlahteh in kolenih zagotavljajo dodatno varnost in boljšo vidnost.

Hlače z ergonomičnim dizajnom in **oblikovanimi kolenskimi elementi** zagotavljajo večjo svobodo gibanja. Kolenski žepi se lahko napolnijo od spodaj.

- **Stranski žepi.**
- **Žep na zadnjici s poklopcem in samopritrdilnim trakom.**
- **Večfunkcijski žep z žepom za zložljivi meter, žepom za pametni telefon, žepi za pisalo in dodatnim žepom z možnostjo zapiranja.**
- **Stegenski žep s poklopcem in samopritrdilnim trakom.**
- **S CORDURA® ojačani žepi.**
- **Certificirano v skladu z EN 14404:2004 + A1:2010, tip 2, stopnja zmogljivosti 1 v povezavi s podlogami za kolena art. 091848.**

Napotek:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.

Ženske hlače v črni / antracitni barvi najdete pod art. 091215.

Ženske hlače v modri / črni barvi najdete pod art. 091216.

Pranje: 60 °C pisano perilo

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Spol | moški |
| Konfekcijska velikost DE | 54 |
| Serijska | InnovatiQ |
| Sestava tkanine | 35 % polipropilena |
| Sestava tkanine | 35% bombaž |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 295 g/m ² |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 |
| Pranje | 60 °C pisano perilo |
| Barva | modra/črna |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače |