



Delovne hlače z oprsnikom InnovatiQ, modra/črna, Konfekcijska velikost DE: 102



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091224 102
GTIN	4053813427645
Razred artikla	06K

Opis

Izvedba:

Delovna oblačila InnovatiQ Kübler prepričajo zlasti z oblačili, ki **poudarijo figuro**, in s **kontrastnimi** elementi na delovnem jopiču in hlačah delujejo zelo moderno. Poleg tega oblačila z **vtkanimi odsevnimi elementi** na ramenih, nadlahteh in kolenih zagotavljajo dodatno varnost in boljšo vidnost.

Hlače z ergonomičnim dizajnom in **oblikovanimi kolenskimi elementi** zagotavljajo večjo svobodo gibanja. Kolenski žepi se lahko napolnijo od spodaj.

- **Stranski žepi.**
- **Žep na zadnjici s poklopcem in samopritrdilnim trakom.**
- **Večfunkcijski žep z žepom za zložljivi meter, žepom za pametni telefon, žepi za pisalo in dodatnim žepom z možnostjo zapiranja.**
- **Stegenski žep s poklopcem in samopritrdilnim trakom.**
- **S CORDURA® ojačani žepi.**
- **Certificirano v skladu z EN 14404:2004 + A1:2010, tip 2, stopnja zmogljivosti 1 v povezavi s podlogami za kolena art. 091848.**

Hrbet je dodatno zaščiten s **povišano ledveno zaščito**. Delovne hlače z oprsnikom imajo elastične naramnice z zaponkami, odpornimi proti udarcem in vročini.

Napotek:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.

Pranje: 60 °C pisano perilo

Tehnični opis

Spol	moški
Serija	InnovatiQ
Konfekcijska velikost DE	102
Sestava tkanine	35 % polipropilena
Sestava tkanine	35% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine	295 g/m ²
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Pranje	60 °C pisano perilo
Barva	modra/črna
Vrsta izdelka	Delovne hlače z oprsnikom