



## Delovne hlače z oprsnikom InnovatiQ, črna/antracitna, Konfekcijska velikost DE: 26



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091223 26
GTIN	4053813428390
Razred artikla	06K

### Opis

#### Izvedba:

Delovna oblačila InnovatiQ Kübler prepričajo zlasti z oblačili, ki **poudarijo figuro**, in s **kontrastnimi** elementi na delovnem jopiču in hlačah delujejo zelo moderno. Poleg tega oblačila z **vtkanimi odsevnimi elementi** na ramenih, nadlahteh in kolenih zagotavljajo dodatno varnost in boljšo vidnost.

Hlače z ergonomičnim dizajnom in **oblikovanimi kolenskimi elementi** zagotavljajo večjo svobodo gibanja. Kolenski žepi se lahko napolnijo od spodaj.

- **Stranski žepi.**
- **Žep na zadnjici s poklopcem in samopritrdilnim trakom.**
- **Večfunkcijski žep z žepom za zložljivi meter, žepom za pametni telefon, žepi za pisalo in dodatnim žepom z možnostjo zapiranja.**
- **Stegenski žep s poklopcem in samopritrdilnim trakom.**
- **S CORDURA® ojačani žepi.**
- **Certificirano v skladu z EN 14404:2004 + A1:2010, tip 2, stopnja zmogljivosti 1 v povezavi s podlogami za kolena art. 091848.**

Hrbet je dodatno zaščiten s **povišano ledveno zaščito**. Delovne hlače z oprsnikom imajo elastične naramnice z zaponkami, odpornimi proti udarcem in vročini.

#### Napotek:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.

**Delovne hlače z oprsnikom** v kombinaciji barv modra / črna najdete pod art. 091224.

Pranje: Primerno za industrijsko pranje

## Tehnični opis

Serija	InnovatiQ
Konfekcijska velikost DE	26
Spol	moški
Sestava tkanine	35 % polipropilena
Sestava tkanine	35% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine	295 g/m <sup>2</sup>
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Pranje	60 °C pisano perilo
Pranje	Primerno za industrijsko pranje
Barva	črna/antracitna
Vrsta izdelka	Delovne hlače z oprsnikom