




Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 30-delna, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630366 6
GTIN	4018754260614
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M8.

Za vijake Phillips z navojem M2–M6 in za vijake z zarezano glavo z navojem M2,5–M5.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 12 kosov art. 631000 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik: 4 kosi art. 631700 vel. 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kosi art. 675310, vel. 1; 2; 3

Vijačni nastavki, C 6,3, za ploščati profil: 4 kosi art. 675250 vel. 3,5; 4; 5,5; 8

Držalo za vijačne nastavke: 1 kos podoben art. 676800 vel. 4/4

T-ročaj: 1 kos, art. 633000 vel. 116

Natični ročaj: 1 kos, art. 632800 vel. 150

Podaljški: 2 kosa art. 632400 vel. 50; 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633500 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632000 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Dolžina	322 mm
Širina	134 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631000 7
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631000 10
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632400 150
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631000 8
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632400 50
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631000 11
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631000 4
Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 4 mm	675250 4
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina mm	633000
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina mm	632800
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675310 1/25
Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 5,5 mm	675250 5,5
Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 3 mm	675250 3
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631000 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631000 5,5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631000 5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631000 4,5
Spojno držalo Tip 4/4	676800 4/4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolgi 6-kotnik 6 mm	631700 6
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolgi 6-kotnik 3 mm	631700 3

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631000 9
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675310 2/25
Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 8 mm	675250 8
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole Tip 1/4	632000 1/4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631000 13
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675310 3/25
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633500 1/4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	631000 12
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolgi 6-kotnik 5 mm	631700 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolgi 6-kotnik 4 mm	631700 4