

Koken**Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem, Tip: 1/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	632050 1/4
GTIN	4991644021826
Razred artikla	63R

Opis**Izvedba:**

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
celotna dolžina	115 mm
Število zob	20
Delovni kot	18 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

Vrsta izdelka	Raglja
USP1	možnost preklopa
USP2	z izmetačem, delovni kot 18°, dolžina 115 mm, kromiran