

**Teleskopska raglja s finim ozobljenjem, 1/2 col, izvlečljiva, Tip: 1/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	640295 1/2
GTIN	4062406283384
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Utrditev z utrdilnim obročem. Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Dolžina izvleka od 290 do 430 mm v 6 stopnjah. **Z določljivo vrtljivo glavo in izmetačem.** Maks. dovoljeni vrtilni moment 600 Nm.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Primerno za :

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Število zob: 72

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
celotna dolžina	290 - 430 mm
Število zob	72
brezstopenjski izvlek	ne
Vrsta izdelka	Raglja