

**Koken****Raglja, dvosmerna, 3/8 col z izmetačem, Tip: 3/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	635050 3/8
GTIN	4991644060580
Razred artikla	63R

**Opis****Izvedba:**

Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

**Standard:****DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Primerno za :**

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Število zob: 24

**Tehnični opis**

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
celotna dolžina	200 mm
Število zob	24
Delovni kot	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

Vrsta izdelka

Raglja