



Raglja, dvosmerna, 3/8 col, Tip: 3/8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	635000 3/8
GTIN	4018754177776
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Primerno za :

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Število zob: 30

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
celotna dolžina	193 mm
Število zob	30
Delovni kot	12 stopinj
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani

Vrsta izdelka

Raglja